

**Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Außen- / Innen-Ø: 215/135mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Artikelklasse	38L

**Beschreibung****Ausführung:**

Im Gehäuse ist ein **gesenkgeschmiedeter Spiralring** eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 **umkehrbare** Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. **Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.**

**Igeltext:**

Einstellbacken  
Rändel  
Gehäuse mit Spiralring  
Aufsatzbacken  
Einhängeschraube

**Verwendung:**

Zum rationellen **Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken** an Drehfuttern. **Zum Aus- bzw. Nachschleifen** gehärteter Aufsatzbacken **auf Rundlauf** ebenfalls geeignet.

**Technische Beschreibung**

passend für Drehfutter bis Ø	250 mm
Einhängebereich-Ø Stellung A	215 - 285 mm
Innen-Ø	135 mm
Gewicht	5 kg
Einhängebereich-Ø Stellung J	70 - 140 mm
Außen-Ø	215 mm
Produktart	Backenausdrehring