

 Mahr

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 2000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412750 2000
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise; mit Messspitzen und Prismenführung.

Parallaxfreie Ablesung.

Schiene und Schieber aus Aluminium. 50% Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100HV (ähnlich Keramik).

Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Nonius mit kontrastreicher Skalierung und Innenmessskala. Leichter, präziser Lauf des Schiebers.

Technische Beschreibung

Oberfläche	harteloxiert
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,02 mm
Feststellung	Feststellschraube oben
Ausführung Messfläche	gehärtet
Messbereich	0 - 2000 mm
Schnabellänge	150 mm
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Innenmessansatz-Ø	30 mm
Gewicht	2,5 kg

Teilung	1/20 mm
Fehlergrenze	0,16 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 2000 mm	021000 2000
---	-------------