

**Winkelmessgerät Winkeltronic, Auflösung 0,1 Grad, Länge: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	467540 600
GTIN	4016054325996
Artikelklasse	46R

**Beschreibung****Ausführung:**

Winkelmessgerät mit genauer Anzeige des Öffnungswinkels des beweglichen Messschenkels. Mit integrierter Horizontal- und Vertikal-Libelle. Halte-Taste zum Festhalten der Messwerte. Nullung der Anzeige in jeder beliebigen Stellung möglich.

**Lieferumfang:**

Inklusive 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Etui.

**Technische Beschreibung**

Zifferschrittwert	0,1 Grad
Länge	600 mm
Messbereich	0 - 200 Grad
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	4
Fehlergrenze	0,2 Grad
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	H2

Messtechnik	digital
Produktart	Wasserwaage

### Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

### Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------