



Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage, Länge: 600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	467554 600
GTIN	4005069198299
Artikelklasse	46M

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robustes Aluminium-Rechteckprofil mit stoßdämpfenden Endkappen. Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digitaldisplays – auf Knopfdruck beleuchtet. Staub- und wassergeschützt.

Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch. Tastatursperre. Akustische Zielführung mit zwei verschiedenen Signaltönen. Referenzwert frei wählbar. Warnung beim Kippen der Wasserwaage in der zweiten Achse. **Selbstkalibrierung in 90°-Schritten**. Bis zu 400 Stunden Batterie-Betriebsdauer.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien Nr. 081551 LR6.

Inklusive Transporttasche.

Technische Beschreibung

Länge	600 mm
Zifferschritt看wert umschaltbar	0,05 / 0,1 Grad
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081557 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	2
Fehlergrenze Elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) Grad
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Fehlergrenze in Normallage und bei Umschlagmessung	0,5 mm/m
Anzeigemodus	°, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
Batterielebensdauer ca.	150 h
Messtechnik	digital
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------