



Messschieber, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415184 200
GTIN	4045197479815
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile **blendfrei mattverchromt** mit scharfer, tiefschwarzer Skalierung. Messflächen geläpft. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 200 mm
Kalibrierung	A1
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Ablesung	0,05 mm
Schnabellänge	60 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet

Produktart

Werkstattmessschieber

DienstleistungenKalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

021000 200

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber
maximaler Messbereich 200 mm

021010 200