



## Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415100 300
GTIN	4045197203151
Artikelklasse	41Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

### Technische Beschreibung

Schnabellänge	90 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Kalibrierung	A1
Feststellung	Feststellschraube oben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,08 mm
Teilung Nonius mm/Inch	ja

Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

## Zubehör

Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
-------------------------	--------------