

Mahr**Digitaler Messschieber mit spitzen Messschenkeln und rundem Tiefenmaß,
Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412753 150
GTIN	4059192002329
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige. Induktives, wasserfestes Messsystem mit Reference-Lock-Funktion.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

Verpackung: stabile Box

Norm: Werksnorm

Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Tiefenmaß: Ø 1,5

IP-Schutzart: IP 67

Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Kalibrierung: A1

Ablesung: 0,01 mm

Ablesung: 0,0005 Zoll

Fehlergrenze: 0,03 mm

Schnabellänge: 40 mm

Technische Beschreibung

Tiefenmaß vorhanden	ja
Tiefenmaß	Ø 1,6
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Norm	Werksnorm
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Fehlergrenze	0,03 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011030 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	011050 200

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Kunststoffbox Typ MS150	412468 MS150
Anschlusskabel Typ R2	498940 R2
Kunststoffbox Typ MS150	412470 MS150
Anschlusskabel Typ D2	498940 D2
Batteriefachdeckel	412235
Anschlusskabel Typ USB2	498940 USB2