

Garant**Wellen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle, Sohle Länge / Genauigkeit:
150/1mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	468790 150/1
GTIN	4045197519238
Artikelklasse	41H

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss; Prismatische Sohle mit im Winkel geschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Justierbarkeit der Längslibelle:

Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

Igeltext:

Justierschraube

für Längslibelle.

Längslibelle

ist spannungsfrei gelagert.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m.**

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m.**

4 = mit normalempfindlicher Längslibelle **0,4 mm/m.**

Technische Beschreibung

Sohle Breite	40 mm
Genauigkeitsklasse	1
Sohle Länge	150 mm
Ablesung	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------