



## Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 900mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412770 900
GTIN	4067263118985
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in **Leichtbauweise**. **Parallaxfreie Ablesung** mit höchstem Kontrast durch weiße Skalierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

#### Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

### Technische Beschreibung

Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Gewicht	0,8 kg
Schnabellänge	90 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Messbereich	0 - 900 mm
Nonius	1/20
Fehlergrenze	0,11 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000