



Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415100 500
GTIN	4045197203168
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.

Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	150 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 500 mm
Ausführung Messfläche	gehärtet
Feststellung	Feststellschraube oben
Teilung	1/128 Zoll
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,1 mm

Teilung Nonius mm/Inch	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500