

**Garant****Wellen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle, Sohle Länge / Genauigkeit:  
200/1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Artikelklasse	41H

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiges Gehäuse aus hochwertigem Spezialguss; Prismatische Sohle mit im Winkel geschliffenen Anschlagflächen (wichtig beim Anreißen, Ausrichten usw.). Sämtliche Messflächen genau parallel zur Libellenachse gearbeitet. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

**Justierbarkeit der Längslibelle:**

Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

**Igeltext:****Justierschraube**

für Längslibelle.

**Längslibelle**

ist spannungsfrei gelagert.

**Verwendung:**

Zum Ausrichten von Flächen, Wellen, Maschinen usw.

**Norm:****DIN 877****Genauigkeit:**

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m.**

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m.**

4 = mit normalempfindlicher Längslibelle **0,4 mm/m.**

## Technische Beschreibung

Genauigkeitsklasse	1
Sohle Länge	200 mm
Sohle Breite	40 mm
Ablesung	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Wasserwaage

## Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,02 mm/m	026620 0,02
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------