

**Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,4 - 1,4 N
Messbereich	10 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Kalibrierung	C1
Skalenwert	0,01 mm
Gehäuse-Ø	58 mm

Norm	DIN 878
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/432050-10/58>