



Messschieber, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415186 500
GTIN	4045197479839
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Mit Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Schnabellänge	150 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Gewicht	1,9 kg
Messbereich	0 - 500 mm
Ablesung	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Ausführung Messfläche	gehärtet
Teilung	1/20 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	ISO 13385
Messabweichung E MPE	±0,1 mm

Feineinstellung	ja
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500