



## Höchstleistungs-Schleiföl-Konzentrat, Inhalt: 20l



### Bestelldaten

Bestellnummer	084270 20
GTIN	2050000971921
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Chlor-, Formaldehyd- und borsäurefreies** Kühlschmiermittel für **hohe Ansprüche**.

Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.

Höchstleistungs-**Schleifkonzentrat** wasserklar (transparent) zum Klarsichtschleifen unterschiedlichster Materialien. **Mischungsverhältnis 1: 40** (2,5 %).

#### Vorteil:

Verbessert **Werkzeugstandzeit, Schneidleistung** und **Oberflächengüte**. **Chlorfrei** – es entstehen keine schädlichen Dämpfe, **umweltfreundlich**.

Konzentrate sind **rostschützend**, lackschonend und **physiologisch unbedenklich**, sehr **stabil gegen Bakterienbefall**, gut hautverträglich.

#### Hinweis:

Jokisch Gleitbahnöle bzw. Bettbahnöle sind auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Ausführung	Kanister
Farbe	hellgelb

Kinematische Viskosität	10 mm <sup>2</sup> /s
Form	flüssig
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Inhalt	20 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl
Refraktometerwert	2