



Digitales Neigungsmessgerät, Typ: 360



Bestelldaten

Bestellnummer	467560 360
GTIN	2050001668431
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

- Aluminiumrahmen mit Präzisions-Auflageflächen, oben mit Prisma.
- Richtungspfeile im Display erleichtern das Ausrichten auf 0° bzw. 90°.
- Haltewert-Funktion zum Festhalten des Messergebnisses.
- Nullpunkteinstellung in jeder beliebigen Position.
- Bei Überkopfmessungen dreht die Anzeige und ermöglicht das Ablesen von unten.

Lieferumfang:

Inklusive Aufbewahrungs-Box und 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Technische Beschreibung

Zifferschrittwert	0,1 Grad
Höhe	49 mm
Breite	31 mm
Messbereich	360 (4×90°) Grad
Länge	153 mm
Ebenheitstoleranz	0,0762 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Anzahl enthaltener Batterien	1

Fehlergrenze Elektronikmodul	Horizontal 0,1 / Vertikal 0,2 Grad
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Neigungsmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------