

Garant**Rahmen-Wasserwaage mit justierbarer Libelle, Sohle Länge / Genauigkeit:
150/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Artikelklasse	41H

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Rahmen aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert. 3 Seiten prismatisch geschliffen, 1 Seite eben. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Die Empfindlichkeit (Skalenwert) der Längslibelle ist auf einem Schild angegeben. Bei Genauigkeit 1 mit Isoliergriffen am Gehäuse sowie Schutzglas über den Libellen.

Justierbarkeit der Längslibelle:

Die Längslibelle kann mittels einer Stellschraube ohne Demontage mühelos und spielfrei in die 0-Lage nachjustiert werden.

Verwendung:

Zum Ausrichten von horizontalen und vertikalen Flächen, Wellen usw. und für genaues Ausrichten im 90°-Winkel.

Norm:

DIN 877

Genauigkeit:

1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle **0,02 mm/m.**

2 = mit hochempfindlicher Längslibelle **0,1 mm/m.**

Hinweis:

Magnetische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Sohle Länge	150 mm
Sohle Breite	40 mm
Ablesung	0,1 mm/m
Genauigkeitsklasse	2
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H1
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Rahmenwasserwaage Genauigkeit 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------