



Messschieber mit extra langen Messschnäbeln, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415188 500
GTIN	4045197479860
Artikelklasse	41Z

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. **Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-Ø.** Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.

Mit **extra langen Messschnäbeln**, ohne Feineinstellung.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	300 mm
Kalibrierung	A1
Ausführung Messschnabel	extra lange Messschnäbel
Messbereich	0 - 500 mm
Gewicht	1,9 kg
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ausführung Messfläche	gehärtet
Ausführung Ableseteile	mattverchromt
Ablesung	0,05 mm

Teilung	1/20 mm
Fehlergrenze	0,15 mm
Verpackung	stabile Box
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500