



Doppelschleifmaschine DS mit Absaugung, 400 V, Typ: DS15/300A



Bestelldaten

Bestellnummer	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Doppelschleifmaschine mit im Ständer integrierter Absaugung. Schleifstaub wird durch einen Wasserfilter und nachgeschaltete Kunststoffvorfilter und -nachfilter wirkungsvoll abgeschieden. **Lieferung ohne Schleifscheiben.**

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Leistungsaufnahme: 1100 W

maximale Drehzahl: 1450 min⁻¹

Schleifscheiben-Ø D: 300 mm

Schleifscheibenbreite T: 40 mm

Schleifscheibenbohrungs-Ø H: 76 mm

Fördervolumen Absaugung: 10 m³/min

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	1450 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	DS15/300A

Leistungsaufnahme	1100 W
Gewicht	160 kg
Fördervolumen Absaugung	10 m ³ /min
Schleifscheibenbreite T	40 mm
Schleifscheibenbohrungs-Ø H	76 mm
Schleifscheiben-Ø D	300 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Doppelschleifmaschine

Zubehör

Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60
Schleifbockscheibe D×T×H (mm) Typ NK24	596610 NK24