

STIEFELMAYER

Rahmen-Wasserwaage, Sohle Länge / Genauigkeit: 150/1mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Artikelklasse	46R

Beschreibung**Ausführung:**

Isoliergriffe am Gehäuse verhindern Einflüsse durch Handwärme.
Kräftiger Rahmen aus hochwertigem Spezialguss; hammerschlaglackiert. 3 Seiten prismatisch und flach. 1 Seite flach, alle feingeschliffen. Je eine Längs- und Querlibelle aus Glas. Die Empfindlichkeit (Skalenwert) der Längslibelle ist auf einem Schild angegeben.

Verwendung:

Zum Ausrichten von horizontalen und vertikalen Flächen, Wellen usw. und für genaues Ausrichten im 90°-Winkel.

Norm:**DIN 877****Genauigkeit:****1 = mit höchstempfindlicher Längslibelle 0,02 mm/m.****2 = mit hochempfindlicher Längslibelle 0,1 mm/m.****Technische Beschreibung**

Sohle Länge	150 mm
Genauigkeitsklasse	1

Sohle Breite	37 mm
Ablesung	0,02 mm/m
Norm	DIN 877
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H1
Produktart	Wasserwaage

Dienstleistungen

Kalibrierung Rahmenwasserwaage Genauigkeit 0,02 mm/m	026600 0,02
--	-------------