

**Messuhr, Messbereich / Gehäuse-Ø: 10/58Bmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Artikelklasse	42C

**Beschreibung****Ausführung:**

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken.

**Sonderzubehör:**

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische Beschreibung**

Messkraft	0,4 - 1,4 N
Messbereich	10 mm
Kalibrierung	C1
Öse an Messhurrückwand	ja
Gehäuse-Ø	58 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Skalenwert	0,01 mm
Norm	DIN 878
Messabweichung MPE (Messbereich)	15 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 19/9	434900 19/9
Stahl-Taster Typ 19/7	434900 19/7
Stahl-Taster Typ 19/8	434900 19/8
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 19/10	434900 19/10
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 40/10	434900 40/10
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 32	434900 32

Stahl-Taster Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2

Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 19/11	434900 19/11
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Messuhr-Glas Typ 58	432260 58