



Präzisions-Kleinmessuhr IP67 öl- und wasserdicht, stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 3/40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	432650 3/40
GTIN	4031452101263
Artikelklasse	46C

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.

Öl- und wasserdicht, stoßgeschützt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Skalenwert	0,01 mm
Gehäuse-Ø	40 mm
Messkraft	1 - 1,7 N
Messbereich	3 mm

Ablesung pro Zeigerumdrehung	0,5 mm
Kalibrierung	C1
Norm	DIN 878
IP-Schutzart	IP 67
Messabweichung MPE (Messbereich)	10 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 3 mm	023000 3
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Rubin-Taster Typ 2	434915 2

Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Außenring für Messuhr Typ 40	432020 40
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20

Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Magnetische Rückwand für Messuhren für Gehäuse-Ø 40 mm	434835 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Messuhr-Glas Typ 40	432010 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10