



Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, rostfrei, Backenbreite A: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363600 100
GTIN	4045197313591
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Magnetisierbarer Chromstahl – **nichtrostend** (für Arbeiten mit rostaggressiven Kühl- und Schmiermittel).

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Zusätzlich geeignet zum Senkerodieren.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

maximaler Spannbereich b: 140 mm

Backenhöhe C: 40 mm

Gesamtlänge a: 270 mm

Gesamtbreite B: 100 mm

Gewicht: 9,5 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	9,5 kg
Gesamtlänge a	270 mm
maximaler Spannereich b	140 mm
Backenbreite A	100 mm
Backenhöhe C	40 mm
Gesamtbreite B	100 mm
Produktart	Kontrollschraubstock