




Schleif- und Kontrollschraubstock ohne Spindel, Backenbreite A: 45mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363650 45
GTIN	4045197313607
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Bewegliche Backe von Hand an das Werkstück heranschieben und klemmen. **Beim Entspannen wird die bewegliche Backe automatisch vom Werkstück abgehoben.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm / 100 mm** (Systemgenauigkeit).

Technische Beschreibung

Gewicht	1,3 kg
Gesamtlänge a	160 mm
maximaler Spannbereich b	85 mm
Backenbreite A	45 mm
Backenhöhe C	20 mm

Gesamtbreite B	45 mm
Produktart	Kontrollschraubstock