



**Präzisions-Kleinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-Ø: 3/40mm**



**Bestelldaten**

Bestellnummer	432505 3/40
GTIN	4045197199584
Artikelklasse	42C

**Beschreibung**

**Ausführung:**

Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-Ø 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.

Stoßgeschützt.

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

**Sonderzubehör:**

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische Beschreibung**

Ablesung pro Zeigerumdrehung	1 mm
Kalibrierung	C1
Skalenwert	0,01 mm
Gehäuse-Ø	40 mm
Messkraft	0,9 - 1,3 N
Messbereich	3 mm

Norm	DIN 878
Messabweichung MPE (Messbereich)	10 µm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Messuhr

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/432505-3/40>