



Schnellspan-Schraubstock mit Einhandbedienung, Backenbreite A: 135mm



Bestelldaten

Bestellnummer	365023 135
GTIN	4045197595430
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

- **Schnelles Verschieben der beweglichen Backe.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Zeitraubendes Kurbeln entfällt.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Spannen des Werkstücks mit einer Hand.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**
- **Mit zwei seitlichen Auflageflächen.**
- **Formschlüssige Verriegelung.**

Verwendung:

Zum schnellen Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus robustem Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,03 mm**.

Technische Beschreibung

Gewicht	13,5 kg
maximale Gesamtlänge L ₄	587 mm
Gesamthöhe c	80,5 mm

Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock grau
Backenbreite A	135 mm
Spannbereich b	160 mm
Backenhöhe C	40 mm
Grundkörperbreite B	138 mm
Grundkörperlänge a	365 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Anschlag Typ 2	365028 2
Führungsschiene für Nr. 365023	365025