



Infrarot-Temperaturmessgerät, Typ: T2



Bestelldaten

Bestellnummer	474012 T2
GTIN	4029547011696
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, berührungslose Messung auch über Distanzen.

- **Anzeige: Min- / Max-Werte**
- **Grenzwertüberwachung mit optischem und akustischem Alarm.**
- **Klein und handlich mit beleuchtetem Display.**
- **Schnelle Messung: 2 Messungen/s.**

Reale Messfleckmarkierung über **2-Punkt-Laser**.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll und 1× Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.

Sonderzubehör:

Schutztasche Nr. 474029.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze (0,1 bis 400 °C)	$\pm 1,5$ oder $\pm 1,5$ % vom Messwert °C
Optik	12 : 1
Fehlergrenze (-30 bis 0 °C)	± 2 oder ± 2 % vom Messwert °C

Gewicht	200 g
Länge	75 mm
Messbereich	-30 - 400 °C
Emissionsgrad einstellbar	0,1 - 1
Breite	38 mm
Auflösung Infrarot	0,1 °C
Höhe	190 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	I5
Produktart	Temperaturmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
--	----------

Zubehör

Temperaturfühler Typ K Typ OF	474120 OF
Temperaturfühler Typ K Typ EF	474120 EF
Lederschutzhülle	474029