

**BENNING****Drehfeld-Richtungsanzeiger TRITEST pro, Geräteyp: TRITESTPRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Drehfeld-Richtungsanzeiger mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe.

**Verwendung:**

Zur Prüfung der Drehfeldrichtung in Drehstromnetzen.

**Lieferumfang:**

Inklusive 3 Stück Prüfspitzen und Abgreifklemme.

**Sonderzubehör:**

Batterien 081561 Gr. LR6.

**Technische Beschreibung**

Überspannungskategorie	CAT III 300 V
Anzeige Phasenspannung	L1, L2, L3 (LED)
Herstellerbezeichnung	TRITESTPRO
Anzeige Drehfeldrichtung	rechts / links (LED)
Spannungsbereich AC	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Kalibrierung	I1

Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Drehfeld-Richtungsanzeiger

### Dienstleistungen

KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027120 S
DAkkS-KalibrierungSpannungsprüfer Typ S	027160 S

### Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------