

**Mahr****Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434020 12,5
GTIN	4059192014308
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitale Messuhr mit sehr großer (12 mm), kontraststarker LCD-Anzeige. Durch Reference-System nach dem Einschalten sofort messbereit. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Funktion:**

Nullsetzen der Anzeige in jeder Position, Preset (Maßvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr, Auto-Off (wählbar). Lock-Funktion: Tastensperre gegen unbeabsichtigte Bedienung. IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915. Datenkabel Nr. 498940.

**Technische Beschreibung**

Dicke des Gehäuses	28 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	60 mm
Messkraft	0,5 – 1 N
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 52
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20

Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Drahtabheber Länge 500 mm	434930 500
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Sender Typ S4E	498966 S4E
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 24	434900 24

Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Drahtabheber Länge 140 mm	434930 140
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2