

**Mitutoyo****Digitale Absolut-Messuhr IP66, Messbereich: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434410 5
GTIN	4946368554242
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Praktische, vielseitige und robuste Digitalmessuhr mit integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwert). Durch die schmale Bauform besonders geeignet zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Anzeige kann zur Ablesung von beiden Seiten um 180° gewendet werden. **Durch Kurzschließen der Digimatic-Leitungen 1 und 6 können eine oder eine Reihe von Messuhren auf Null gestellt bzw. ein Vorwahlwert aufgerufen werden.**

Ablesung von oben.

**Funktion:**

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498428, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

**Technische Beschreibung**

Breite	35 mm
--------	-------

Messkraft	2,0 N
Kalibrierung	C1
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Länge	116,5 mm
Tiefe	44,3 mm
Messbereich	5 mm
IP-Schutzart	IP 66
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Anschlusskabel Typ USB2	498428 USB2
Stahl-Taster Typ 39	434900 39

Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Anschlusskabel Typ D2	498428 D2
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Anschlusskabel Typ D1	498428 D1
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2

Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Schwenk-Taster	434912
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 20	434900 20

Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14