

**Mitutoyo****Absolute-Messuhr solar Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Artikelklasse	44A

## Beschreibung

### Ausführung:

Digitale Messuhr mit großer LCD-Anzeige. Stromversorgung über hocheffiziente Solarzellen in Verbindung mit einem Super-Kondensator. Nullsetzen der Anzeige in jeder Position (origin), Messwertumschaltung ( $\pm$ ).

### Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

IP-Schutzart: IP 42

Kalibrierung: C1

Fehlergrenze: 0,003 mm

Messkraft:  $\leq 1,5$  N

Einspannschaft- $\varnothing$  h6: 8 mm

Gehäuse- $\varnothing$ : 59 mm

Dicke des Gehäuses: 29,2 mm

## Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	59 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messkraft	≤ 1,5 N
Messbereich	12,5 mm
Dicke des Gehäuses	29,2 mm
Fehlergrenze	0,003 mm
IP-Schutzart	IP 42
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013210 12,5
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

## Zubehör

Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
-----------------------	-----------

Sender Typ S1	498966 S1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2