

 Mahr**Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434310 25
GTIN	4059192014407
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Absolut-Funktion:

Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Dicke des Gehäuses	35 mm
Gehäuse-Ø	58 mm
Messkraft	0,65–1,15 N
Messbereich	25 mm
Kalibrierung	C1
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 14	434900 14

Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Sender Typ S4E	498966 S4E
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Schwenk-Taster	434912
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90

Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40