

Mahr**Digitale Messuhr i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434318 12,5
GTIN	4059192014537
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Absolut-Funktion:

Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Technische Beschreibung

Messkraft	0,65–0,90 N
Messbereich	12,5 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	58 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

023000 12,5

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001
maximale Messspanne 12,5 mm

DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 /
0,001 maximale Messspanne 12,5 mm

023010 12,5

Zubehör

Hartmetall-Taster Typ 18/3

434910 18/3

Hartmetall-Taster Typ 18/2

434910 18/2

Stahl-Taster Typ 18/5

434900 18/5

Hartmetall-Taster Typ 17

434910 17

Stahl-Taster Typ 18/1

434900 18/1

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2

498940 USB2

Stahl-Taster Typ 11

434900 11

Hartmetall-Taster Typ 11

434910 11

Stahl-Taster Typ 11/25

434900 11/25

Stahl-Taster Typ 12

434900 12

Stahl-Taster Typ 14/15

434900 14/15

Stahl-Taster Typ 39

434900 39

Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm

434920 50

Schwenk-Taster

434912

Stahl-Taster Typ 28

434900 28

Hartmetall-Taster Typ 16

434910 16

Stahl-Taster Typ 17

434900 17

Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm

434918 50

Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm

434918 25

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK

498914 STICK

Stahl-Taster Typ 18/4

434900 18/4

Stahl-Taster Typ 29/20

434900 29/20

Stahl-Taster Typ 18/3

434900 18/3

Stahl-Taster Typ 13

434900 13

Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 20	434900 20

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 24	434900 24