

Mitutoyo**Digitale Absolut-Messuhr IP66, Messbereich: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434410 12,5
GTIN	4946368554204
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Praktische, vielseitige und robuste Digitalmessuhr mit integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwert). Durch die schmale Bauform besonders geeignet zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Anzeige kann zur Ablesung von beiden Seiten um 180° gewendet werden. **Durch Kurzschließen der Digimatic-Leitungen 1 und 6 können eine oder eine Reihe von Messuhren auf Null gestellt bzw. ein Vorwahlwert aufgerufen werden.** Frontablesung.

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498428, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Länge	142 mm
-------	--------

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messkraft	2,5 N
Messbereich	12,5 mm
Kalibrierung	C1
Breite	35 mm
Tiefe	25 mm
IP-Schutzart	IP 66
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,003 mm
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5

Zubehör

Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14

Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Anschlusskabel Typ USB2	498428 USB2
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Anschlusskabel Typ D1	498428 D1
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6

Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Schwenk-Taster	434912
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Anschlusskabel Typ D2	498428 D2

Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2