



LED-Handstroboskop, Typ: 477



Bestelldaten

Bestellnummer	471200 477
GTIN	4029547010651
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Stoßgeschütztes, robustes Gehäuse. Extrem hoher Messbereich bis zu 300.000 Blitze pro Minute. Sehr hohe Lichtstärke von bis zu 4800 Lux (LED-Technik). Triggereingang und -ausgang ermöglichen den Anschluss an externe Anlagen und die Steuerung durch einen externen Sensor. Batteriestandzeit bis zu 5 Stunden.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Inspektion und Qualitätskontrolle an Maschinen und Anlagen, Drehzahlmessung an schwer zugänglichen, kleinen und sich schnell bewegenden Objekten – ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, Triggersignal-Stecker, Kalibrierprotokoll und 6 Batterien Nr.081561 Gr. LR6.

IP-Schutzart: IP 65

Messbereich: 30 - 300000 min⁻¹

Fehlergrenze: 0,02 (±1 Digit) %

Länge: 191 mm

Breite: 82 mm

Höhe: 60 mm

Gewicht: 400 g

Technische Beschreibung

Höhe	60 mm
Breite	82 mm
Gewicht	400 g
Länge	191 mm
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Messbereich	30 - 300000 min ⁻¹
Fehlergrenze	0,02 (±1 Digit) %
Anzahl enthaltener Batterien	6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	I2
Produktart	Stroboskop

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehzahlmesser / Stroboskop	016600
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Drehzahlmesser	016830
DAkKS-Kalibrierung Drehzahlmesser Typ D	027910 D
Kalibrierung Drehzahlmesser / Stroboskop Typ D	027900 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6