

**BENNING****Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM3****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM3
GTIN	4014651000537
Artikelklasse	47A

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

**Verwendung:**

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Lieferumfang:**

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Gummischutzrahmen.

Kalibrierung: I3

Anzeigeumfang: 2000

Grundgenauigkeit: 0,5 %

Durchgangsprüfung: ja

Diodenprüfung: ja

Messverfahren: RMS

Wechselspannung AC: 0,1 mV – 600 V

**Technische Beschreibung**

Grundgenauigkeit	0,5 %
Kapazität	1 pF – 200 µF
Gleichspannung DC	0,1 mV – 600 V
Gleichstrom DC	0,1 µA – 20 A
Diodenprüfung	ja
Frequenz	1 Hz – 200 kHz
Wechselstrom AC	0,1 µA – 20 A
Überspannungskategorie	CAT III 300 V
Herstellerbezeichnung	MM3
Wechselspannung AC	0,1 mV – 600 V
Anzeigeumfang	2000
Messverfahren	RMS
Widerstand	0,1 Ω – 20 MΩ
Durchgangsprüfung	ja
Kalibrierung	I3
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

## Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	017710 3
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	016780 3
DAkKS Rekalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
	027000 3

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl  
Nachkommastellen 3

---

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61

081556 6LR61