

BENNING**Multimeter, Herstellerbezeichnung: MM7-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen. AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedrige Eingangsimpedanz (LoZ).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.

Gummischutzrahmen.

Drahttemperaturfühler.

Kalibrierung: I3

Kalibrierung: I7

Anzeigeumfang: 6000

Grundgenauigkeit: 0,08 %

Durchgangsprüfung: ja

Diodenprüfung: ja

Voltensor (berührungslos): ja

Messverfahren: TRUE RMS (AC+DC)

Technische Beschreibung

Wechselstrom AC	10 μ A – 10 A
Gleichstrom DC	10 μ A – 10 A
Grundgenauigkeit	0,08 %
Temperatur	-40 - 400 °C
Diodenprüfung	ja
Herstellerbezeichnung	MM7-1
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Speicherfunktion	HOLD, MAX / MIN
Gleichspannung DC	0,01 mV – 1000 V
Voltensor (berührungslos)	ja
Messverfahren	TRUE RMS (AC+DC)
Anzeigeumfang	6000
Wechselspannung AC	0,01 mV – 1000 V
Widerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Frequenz	0,01 Hz – 100 kHz
Kapazität	1 nF – 10 mF
Durchgangsprüfung	ja
Kalibrierung	I3
Kalibrierung	I7
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Material Gehäuse	Kunststoff
Produktart	Multimeter

Dienstleistungen

Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	017710 3
Kalibrierung Temperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	016700 A
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	016780 3
DAkKS-Kalibrierung Temperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	016870 A
Kalibrierung Temperaturanzeigegerät Anzahl Eingänge 1	016820 1
DAkKS-Kalibrierung Temperaturanzeigegerät Anzahl Eingänge 1	016840 1
DAkKS-Kalibrierung Temperaturanzeigegerät Anzahl Eingänge 1	027510 1
DAkKS Rekalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027010 3
Kalibrierung Digital-Multimeter Anzahl Nachkommastellen 3	027000 3
DAkKS-Kalibrierung Temperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027540 A
Kalibrierung Temperaturfühler mit / ohne Anzeigegerät Typ A	027520 A
Rekalibrierung Temperaturanzeigegerät Anzahl Eingänge 1	027500 1

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße 6LR61	081556 6LR61
---	--------------