

Mahr**Digitale Messuhr i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434318 50
GTIN	4059192014551
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Absolut-Funktion:

Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Technische Beschreibung

Messbereich	50 mm
Messkraft	1,25–2,70 N
Gehäuse-Ø	58 mm
Kalibrierung	C1
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 42
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,007 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

023000 50

KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm	
DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975