



Digitale Absolut-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmesssystem über Glasmaßstab: Verfahrensgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis, Messwert bleibt auch nach Ausschalten erhalten. Geringer Stromverbrauch. Grafische Anzeige für Toleranzvergleich. **Eingabe eines Faktors für den Messwert möglich.**

Igeltext:

Anzeige 330° drehbar

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	61 mm
Dicke des Gehäuses	39 mm
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm

Datenblatt

Messkraft	1,2 N
Kalibrierung	C1
Fehlergrenze	0,003 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Öse an Messuhrrückwand	nein
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434460-12,5>