

ALLURIS

Präzisions-Handtachometer, Typ: C**Bestelldaten**

Bestellnummer	471300 C
GTIN	4260244680222
Artikelklasse	47F

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Handtachometer in **robustem Aluminium-Druckguss-Gehäuse**. Großes Digital-Display, einfache Bedienung. Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten. Hochgenauer **Kontakttachometer** (60 Impulse / Umdrehung). Besonders für die Messung langsamer Drehzahlen geeignet.

Verwendung:

Drehzahlmessung: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mechanisch bis 25000 min⁻¹).

Geschwindigkeit: 0,1– 3810 m/min

Längenmessung: 0,0– 99999 m

Zählen: 0– 99999

Lieferumfang:

Inklusive 2 Messspitzen, Messrad 6 Zoll, Hohltrichter, Verlängerungswelle, Bedienungsanleitung, Schutzetui, 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Reflexmarken Nr. 471315.

Technische Beschreibung

Impulse pro Umdrehung (Kontaktmessung)	60
Messzeit	1 s
Messrad Umfang	6 Zoll

Fehlergrenze	0,006 ($\pm 0,5$ Digit) %
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Kalibrierung	I2
Produktart	Handtacho

Dienstleistungen

KalibrierungDrehzahlmesser / Stroboskop Typ D	027900 D
---	----------

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Reflexmarken-Set35-teilig	471315