



TESA

Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	434261 12,5
GTIN	7630041111187
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit kombinierter Skalen- und Ziffernanzeige (Ziffernhöhe 10 mm) sowie mechanischen Toleranzmarken.

Funktion:

Automatisches Ausschalten, Ausgabe der Messwerte, umschaltbare Zählrichtung. Tastenfeld blockierbar.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915. Datenkabel Nr. 498950.

Technische Beschreibung

Messkraft	$\leq 2 \text{ N}$
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	57 mm
Dicke des Gehäuses	27 mm

Datenblatt

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm
Ablesung umschaltbar	0,00005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Fehlergrenze	0,008 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Öse an Messuhrückwand	nein
Norm	DIN 878
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434261-12,5>