

Mahr**Digitale Messuhr i-wi Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434318 100
GTIN	4059192014568
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Absolut-Funktion:

Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Technische Beschreibung

Messbereich	100 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	58 mm
Messkraft	1,60–3,50 N
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,008 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

023000 100

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

Zubehör

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450