

Mitutoyo**Digitale Absolut-Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	434460 25
GTIN	4946368586700
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmesssystem über Glasmaßstab: Verfahrensgeschwindigkeit ohne Einfluss auf Messergebnis, Messwert bleibt auch nach Ausschalten erhalten. Geringer Stromverbrauch. Grafische Anzeige für Toleranzvergleich. **Eingabe eines Faktors für den Messwert möglich.**

Igeltext:

Anzeige 330° drehbar

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Kalibrierung: C1

Ablesung wählbar: 0,01 / 0,001 mm

Fehlergrenze: 0,003 mm

Messkraft: 1,8 N

Einspannschaft-Ø h6: 8 mm

Gehäuse-Ø: 61 mm

Dicke des Gehäuses: 39 mm

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Gehäuse-Ø	61 mm
Messbereich	25 mm
Dicke des Gehäuses	39 mm
Messkraft	1,8 N
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Fehlergrenze	0,003 mm
Ablesung wählbar	0,01 / 0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	013210 30
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	013250 100
DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30

Zubehör

Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Schwenk-Taster	434912
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5

Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Sender Typ S1	498966 S1
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2

Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17