

**Mahr****Digitale Messuhr i-wi Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	434312 25
GTIN	2050001058614
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige (**11 mm**) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Absolut-Funktion:**

Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.

**Faktor einstellbar** mit Anzeige im Display.

Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

Mit **integriertem Funksystem i-wi** zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

**Funktion:**

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

**Technische Beschreibung**

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Dicke des Gehäuses	35 mm
Messkraft	0,65–1,15 N
Gehäuse-Ø	58 mm
Kalibrierung	C1
Messbereich	25 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,02 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

**Dienstleistungen**

KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 30 mm	023000 30
DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm	023010 100

## Zubehör

Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK