

BENNING**Durchgangsprüfer DUTEST pro, Gerätetyp: DUTESTPRO****Bestelldaten**

Bestellnummer	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Artikelklasse	47A

Beschreibung**Ausführung:**

Hoch- und niederohmige Durchgangsprüfung über 3-stufige LED-Anzeige und lautstarken Prüfsummer. Fremdspannungs- und Polaritätsanzeige, einpolige und berührungslose Phasenprüfung. Summernote (3-stufig/AUS) und Leuchtstärke (4-stufig) einstellbar. Mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe.

Verwendung:

Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Lieferumfang:

Inklusive 4 mm Messleitungen, Magnethalter und Gürtelclip.

Sonderzubehör:

Batterien 081561 Gr. LR6.

Technische Beschreibung

Durchgangsprüfung	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (Summer) kΩ
Anzeige Polarität	LED +/-

Anzeige Durchgang	LED 3-stufig
Fremdspannungsanzeige AC/DC	6 – 400; pulsierender Warnton V
Herstellerbezeichnung	DUTEST PRO
einpolige Phasenprüfung	über 4 mm Messleitung / berührungslos über Detektor
Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Durchgangs- und Leitungsprüfer

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
---	------------