



Durchgangsprüfer



Bestelldaten

Bestellnummer	473264
GTIN	4045197554277
Artikelklasse	42I

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Prüfgerät in stabilem Zweikomponenten-Gehäuse, optische und akustische Anzeige. Krokodilklemmen erleichtern die Anwendung, inklusive separater Anzeigelampe (rot und grün) für Durchgangs- und Polaritätsprüfung in großer Entfernung, Überspannungsschutz 250 V.

Verwendung:

Durchgangsprüfung von spannungsfrei geschalteten elektrischen Verdrahtungen, etc. Polaritätsmessung an Halbleiterbauteilen wie Dioden, Transistoren etc.

Norm:

EN 61326-1:2013.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie 081551 Gr. 6LR61.

Technische Beschreibung

Durchgangsprüfung	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Überlastschutz	250 V
Anzahl enthaltener Batterien	1

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 6LR61
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Durchgangs- und Leitungsprüfer