

Mitutoyo
Absolute-Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm


Bestelldaten

Bestellnummer	434064 12,5
GTIN	4946368586595
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Nullpunktanzeige in jeder Position, z. B. für Toleranzmessungen. Messrichtungsumschaltung. 20000 h kontinuierlicher Einsatz mit einer Batterie.

Preset- und Toleranz Taste zur Vorwahl von Einstellwerten bzw. Toleranzfeldern. Anzeige kann zwischen Ziffern und großflächigen, gut lesbaren Symbolen für Gut- / Ausschussanzeige umgeschaltet werden.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

IP-Schutzart: IP 42

Kalibrierung: C1

Fehlergrenze: 0,02 mm

Messkraft: $\leq 0,9$ N

Einspannschaft- \varnothing h6: 8 mm

Gehäuse-Ø: 59 mm
Dicke des Gehäuses: 36,4 mm

Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Dicke des Gehäuses	36,4 mm
Kalibrierung	C1
Messbereich	12,5 mm
Gehäuse-Ø	59 mm
Messkraft	≤ 0,9 N
Fehlergrenze	0,02 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013210 12,5
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital
0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm

Zubehör

Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6

Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Sender Typ S1	498966 S1
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2

Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357