Mahr

Digitale Messuhr Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 12,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	434322 12,5
GTIN	4059192014643
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:
Digitale Messuhr mit **sehr großer** Ziffernanzeige **(11 mm)** und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
Absolut-Funktion: Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.
Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.
Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.
Ideal zum Einsatz mit 2-Punkt-Innenmessgeräten. Der Umkehrpunkt (MIN-Wert) wird beim Durchpendeln automatisch gespeichert und im Display angezeigt.
Funktion:
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498940.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	C1
Messkraft	0,65–0,90 N
Dicke des Gehäuses	35 mm
Einspannschaft-∅ h6	8 mm
Messbereich	12,5 mm
Gehäuse-∅	58 mm
Ablesung umschaltbar	0,00002 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,0005 mm
IP-Schutzart	IP 42
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2450
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE (Messbereich)	0,004 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
	023000 12,5

KalibrierungMessuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	

Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Sender Typ S4E	498966 S4E
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Stahl-Taster Typ 16	434900 16

Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2450	081560 CR2450
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3

Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30