



Parallelunterlagen-Satz mit Spannbügel, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	366730 125
GTIN	2050001742476
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

Genauigkeit: Planparallelität Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm; **Härte:** 57 HRC. Spannbügel in die Unterlagen einsetzen und am Schraubstock einklicken.

Vorteil:

Unterlagen bleiben während der Bearbeitung und beim Öffnen des Maschinenschraubstockes in der eingestellten Position.

Passend für:

Alle GARANT, Allmatic NC Schraubstöcke mit Stegbreite (A-Maß) 39 mm $\pm 0,1$ mm.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffständer, 10 Paar Leisten, 4 Klemmbügel.

Sonderzubehör:

Ersatzspannbügel Nr. 366731 in der Ersatzteilliste.

Hinweis:

Prüfen Sie das A-Maß am Schraubstock!

Technische Beschreibung

Breite	3 mm
Länge	125 mm
Höhe	15 mm

Höhe	30 mm
Höhe	36 mm
Höhe	37 mm
Höhe	20 mm
Höhe	28 mm
Höhe	33 mm
Höhe	35 mm
Höhe	25 mm
Höhe	10 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	LC
passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan 2
passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	LCV125G
Anzahl Leisten	10 Paar
Produktart	Parallel-Unterlagen

Zubehör

Spannbügel-Set(4 Stück)	366731
-------------------------	--------