

Garant**Parallelunterlagen-Satz magnetisch, Länge: 90mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	366740 90
GTIN	4045197693815
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:****Genauigkeit:** Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm; Breitentoleranz $\pm 0,02$ mm.**Härte:** 60 HRC.**Paarweise feingeschliffen.****Reduzierung der Spann-Zeit um bis zu 10 %.****Verwendung:**

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Hinweis:

Auch in Längen 50, 70, 100 und 150 mm erhältlich.

Einzel Parallel-Unterlagen – Paare ab Hersteller lieferbar.**Technische Beschreibung**

Höhe	15 mm
Höhe	22 mm
Höhe	25 mm

Höhe	30 mm
Höhe	32 mm
Breite	2,5 mm
Länge	90 mm
Anzahl Leisten	5 Paar
Produktart	Parallel-Unterlagen

Zubehör

Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 Höhe 15 mm	366741 15
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 Höhe 22 mm	366741 22
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 Höhe 25 mm	366741 25
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 Höhe 32 mm	366741 32
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 Höhe 30 mm	366741 30