

Garant**Parallelunterlagen-Satz magnetisch, Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	366740 125
GTIN	4045197329233
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:****Genauigkeit:** Höhentoleranz $\pm 0,01$ mm; Breitentoleranz $\pm 0,02$ mm.**Härte:** 60 HRC.**Paarweise feingeschliffen.****Reduzierung der Spann-Zeit um bis zu 10 %.****Verwendung:**

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Hinweis:

Auch in Längen 50, 70, 100 und 150 mm erhältlich.

Einzel Parallel-Unterlagen – Paare ab Hersteller lieferbar.**Technische Beschreibung**

Höhe	15 mm
Höhe	30 mm
Höhe	35 mm

Höhe	37 mm
Höhe	39 mm
Länge	125 mm
Breite	2,5 mm
Anzahl Leisten	5 Paar
Produktart	Parallel-Unterlagen

Zubehör

Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 125×2,5 Höhe 30 mm	366742 30
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 125×2,5 Höhe 39 mm	366742 39
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 125×2,5 Höhe 35 mm	366742 35
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 125×2,5 Höhe 15 mm	366742 15
Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 125×2,5 Höhe 37 mm	366742 37